


VICTOR 2600 / 2610


MOBILER LIFTER FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die entscheidenden Features


AUCH FÜR
MENSCHEN MIT
ADIPOSITAS
GEEIGNET



HANDI-MOVE HEBEBÜGEL
„HELFENDE HÄNDE“




HANDI-MOVE KIPPJOCH



HANDI-MOVE
EINHÄNGEVORRICHTUNG



WASSERDICHTER HANDBEDIENUNG



AUSWECHSELBARE BATTERIEBOX

AUFHÄNGEÖSE
FÜR VERSCHIEDENE HEBEMITTEL

HÖCHSTER HEBEBEREICH
VOM BODEN BIS AUF EIN HOHES BETT
ODER EINEN BEHANDLUNGSTISCH

EINZIGER LIFTER MIT
ELEKTRISCH-HYDRAULISCHEM ANTRIEB
(Schnell, auch bei großer Belastung)

HEBELEISTUNG BIS 225 KG

2 X SCHNELLER ALS
ANDERE LIFTER

GRÖSSTE AUSLAGE

EDELSTAHL UND ALUMINIUM

WARTUNGSFREIE
KUGELGELAGERTER RÄDER

GUMMI-STOSSFÄNGER

Hebebereich

Größter Hebebereich auf dem Markt:

Mehr als 1 Meter zwischen Sitzfläche und Boden.

Heben vom Boden möglich.

Hebekraft

Maximale Hebekapazität 225 kg.

Geschwindigkeit

Der schnellste Hebelifter auf dem Markt.

Im Durchschnitt 2x schneller als vergleichbare Lifter. Kürzere Transferzeiten bedeuten eine **erhebliche Zeitersparnis**.

- Durchschnittliche Geschwindigkeit nach oben/unten: 4,9 cm/Sekunde bei 90 kg Last.
- Öffnen/Schließen des Gestells: 3 Sekunden.
- Version 2610 (mit elektrischem Kippjoch): Kippjoch sitzen/liegen (ohne Last): 11 Sekunden.
- Version 2610 (mit elektrischem Kippjoch): Die Funktionen auf/ab und die Neigungsfunktion können gleichzeitig ausgeführt werden.

Benutzerfreundlichkeit und Komfort

- **Geringer Rollwiderstand und leichte Manövrierbarkeit** auf allen Oberflächen.
- **Keine störenden Geräusche** beim Fahren auf gefliesten Böden mit breiten Fugen.
- **Großzügige Beinfreiheit**, großer Freiraum zwischen Lifter und den Knien.
- Beide Schenkel des Fahrgestells öffnen/schließen sich gleichzeitig.
- Bedienung von Hand. Der Handschalter haftet mit Magneten an verschiedenen Stellen des Lifters und den Aufhängevorrichtungen.
- Version 2600: mit **Hebetüchern** oder mit dem **Handi-Move Hebebügel „Helfende Hände“** einsetzbar.

Batterien

- Bis zu 160 Hebevorgänge mit einer Batterieladung (90 kg / 0,5 m).
- Austauschbare Batteriebox: Immer einsatzfähig mit einer zweiten Batteriebox.
- Die Batteriebox kann direkt am Lifter geladen werden oder mit einem optionalen Wandladegerät.
- Verschlossener und völlig wartungsfreier AGM-Akkumulator 2 x 12 V (= 24 V) / 7,2 Ah. Lebensdauer bis zu 5 Jahre bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.


Wertigkeit/Lebensdauer

Handi-Move setzt **langlebige, qualitativ hochwertige Materialien** ein:

- Solide Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl.
- Korrosionsbeständig.
- Untergestell mit Gummipuffern.
- Wasser- und staubdichte Räder, kugellagert und aus Nylon gefertigt. 125 kg Tragfähigkeit pro Rad.
- Handschalter IP67 (staubdicht und Spritzwassergeschützt) mit Magnet.
- Wartungsfreier Elektro-/Hydraulikmotor 24 V, 13 A.

Unsere Lifte werden ausgiebig getestet auf:

- Geschwindigkeit,
- Anzahl der Zyklen,
- Sicherheitsmerkmale,
- und mehr ...



Kosten

Ab **EUR 0,77 pro Tag** ab Grundversion 2600 (über einen Zeitraum von 15 Jahren).

Zertifizierung

Handi-Move erfüllt und entspricht selbstverständlich den europäischen und deutschen gesetzlichen Normen und Vorschriften für Medizinprodukte.